


TRINNITY SAPKÁSSZELEP TÁGULÁSI TARTÁLYHOZ | MŰSZAKI ADATLAP



TRINNITY
A SZAKEMBEREK MÁRKÁJA

Az elzárószelep tartozéka egy kupak és a hozzá tartozó plomba. Így előírás szerű beépítés esetén biztosított a véletlenszerű elzárás elleni védelem!

MÉRET	MEGNEVEZÉS	KBN
3/4"	Sapkásszelep tágulási tartályhoz	REFGYKSZ20
1"	Sapkásszelep tágulási tartályhoz	REFGYKSZ25


MŰSZAKI ADATOK:

Maximális nyomás (PN)	10 bar
Minimális nyomás	0,2 bar
Maximális hőmérséklet (TS)	110 C°


Alkalmas vízhez, illetve hozzáadott glikolkeverékhez (max 50%)

BEÉPÍTÉSI MÉRET:

3/4"



1"



EDÉNY „TÁGULÁSI TARTÁLY” VIZSGÁLATI SORREND

A rendszer megfelelő működéséhez a tartály előtöltési értékét (gáz oldalon) rendszeresen ellenőrizni kell.

A szelep lehetővé teszi az ellenőrzést anélkül, hogy a teljes rendszert le kellene üríteni.

- A:** a plomba és zárókupak eltávolítása után (1) zárja el az elzárószelepet
- B:** engedje le a folyadékot a tágulási tartályból (2)
- C:** ellenőrizze az előtöltési értéket a manométer segítségével (3)

A tartály ellenőrzése során az előtöltési nyomást szükség szerint vissza lehet állítani a gáz előtöltő szelepen keresztül (eljárási lépések sorban A-B-C).

VIZSGÁLAT UTÁN A ZÁRÓKUPAKOT ÉS A PLOMBÁT VISSZA KELL HELYEZNI!

